

BBU VERSO 350

Bâti-bidet Autoportant



> Étroit

UTILISATION

- ✓ Pour l'installation de bidets suspendus
- ✓ Suspendre un bidet de manière autonome

DESCRIPTIF

- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées.
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- 2 entraxes d'alimentation
- Accessoires de fixation du bidet
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M/F 3/8"
- Manchette d'évacuation en PVC Ø32 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BBU VERSO 350

Réf. : 31 1380 10


Bâti support autoportant pour bidets suspendus, fixation sur sol porteur en 6 points et sur mur porteur en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8e en laiton.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

- 1 = 140 ~ 245 mm
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*



* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	Kg	Quantité Palette
BBU Verso 350	31 1380 10	3 24723 005373 5	Carton	1	8,71	-